

## ホットショーケースのこんな使い方

飲食店や食品販売店などが店頭を飾るホットショーケース。

このホットショーケースが新生児のミルクを適温に温めるために小児科やこども医療センターで大活躍しているのをご存知でしたでしょうか？！

新生児への授乳は約3時間おきに1度ペース。それが24時間昼夜を問わず。

だからといっていい加減にできることでは、もちろんありません。

実際にホットショーケースを現場での声が、新生児医療と看護専門誌「Neonatal Care」2006.4月号に掲載されていますが、

ショーケースでは乳瓶を温める場合、水をはらずにサーモ調節で人肌温度（35～37℃）に温められるので、雑菌等の繁殖などの問題が解決できると、口コミで広がりつつあるようです。

### 商品ラインナップ — 実際に現場で使用されている商品をご紹介します。



ホットショーケース

品番：ED-5

外形寸法：600×300×460

電気：AC100V 430W

温度調節：30℃～90℃（サーモ可変式）

加湿機能内蔵

重量：20kg

新生児用ほ乳瓶  
約50～60本収容

★商品について問い合わせる



ホットショーケース

品番：ED-6

外形寸法：400×300×460

電気：AC100V 400W

温度調節：30℃～90℃（サーモ可変式）

加湿機能内蔵

重量：15kg

新生児用ほ乳瓶  
約30～40本収容

★商品について問い合わせる



ホットショーケース

品番：ED-8

外形寸法：600×350×470

電気：AC100V 390W

温度調節：30℃～90℃（サーモ可変式）

加湿機能内蔵

重量：21kg

★商品について問い合わせる

**Point!** ホットショーケースはたくさんありますが、温度調節が30℃からである点がポイントです！

他にも温度帯が適しているホットショーケースもございます。

上記の商品に関して、ご不明な点や販売価格をお知りになりたい場合は、[お問い合わせフォーム](#)よりお気軽にお問い合わせください！